


# Соединительный кабель NEBV-S1W37-K-2.5-LE37

№ изделия: 539246

FESTO

Для многополюсного подключения пневмоостровов VTSA и VTSA-F, для макс. 32 катушек, с разъемом Sub-D, 37-полюсный.



## Таблица данных

| Характеристика   | Значение  |
|--|---|
| Область применений   | Только для пневмоостровов VTSA/VTSA-F с многополюсным подключением          |
| Соответствует стандарту                                    | DIN 47100   |
| Идентификация кабеля                                       | С держателем маркировочных табличек   |
| Вес продукта   | 837,7 g   |
| Электрическое подключение 1, функция                       | Сторона полевого устройства   |
| Электрическое подключение 1, исполнение                    | Угловой   |
| Электрическое подключение 1, тип подключения               | Розетка разъема   |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля                  | Угловой   |
| Электрическое подключение 1, технология подключения        | Sub-D   |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 37  |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода      | 37  |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа                   | Винты 3x M4   |
| Электрическое подключение 2, функция                       | Сторона контроллера   |
| Электрическое подключение 2, тип подключения               | Кабель  |
| Электрическое подключение 2, технология подключения        | Открытый конец  |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | 37  |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода      | 37  |
| Диапазон рабочего напряжения DC                            | 0 ... 30 V  |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C                       | 2 A   |
| Импульсная мощность  | 1 kV  |
| Длина кабеля   | 2,5 m   |
| Атрибуты кабеля  | Стандарт  |
| Условия испытания кабеля                                   | Условия испытания - по запросу  |
| Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля                 | ≥ 51 mm   |
| Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля                        | ≥ 128 mm  |
| Диаметр кабеля   | 12,8 mm   |
| Структура кабеля   | 37x0,34   |
| Номинальное сечение провода                                | 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Класс защиты   | IP65<br>NEMA 4  |
| Примечание по классу защиты                                | в собранном состоянии   |
| Температура окружающей среды                               | -5 ... 50 °C  |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии)              | в соответствии с директивой EU RoHS   |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK RoHS instructions   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L  |
| Замечания по материалу                                     | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC                   | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| Материал оплетки кабеля                                    | TPE-U(PUR)  |
| Цвет оплетки кабеля  | Серый   |
| Материал корпуса   | PA  |
| Материал изоляции  | PVC   |