

Штекерная розетка MSSD-F-M16

№ изделия: 539710

FESTO

Для электромагнитных катушек и распределителей, стандартное промышленное расположение каналов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Частота соединения	50
Вывод кабеля	Угловой
Примечание по выводу кабеля	180° поворотный
Вес продукта	35 g
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, технология подключения	Расположение контактов тип В по промышленному стандарту, 11 мм
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Электрическое подключение 1, тип монтажа	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	6 A
Импульсная мощность	2 kV
Подключение заземления	Имеется в наличии
Резьбовое подключение кабеля	M16x1,5
Диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Номинальное сечение провода	≤ 0,75 mm ²
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA с армированием
Цвет корпуса	Черный
Материал уплотнений	HNBR