

Штекерная розетка MSSD-V-M16

№ изделия: 539713

FESTO

Для электромагнитных катушек и распределителей, расположение каналов по DIN EN 175 301, тип В.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Частота соединения	50
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	35 g
Электрическое подключение	3-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип В по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Кубическая форма
Резьбовое подключение кабеля	M16
Допустимый диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала	0,75 mm ²
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA с армированием
Материал уплотнений	HNBR