

Вертикальная плита питания воздухом VABF-S4-2-P1A3-N18

№ изделия: 540174

FESTO

Для пневмоостровов VTSA and VTSA-F, стандартная стыковая поверхность по 15407-2, для монтажа между плитой и распределителем.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	18 mm
Основан на стандарте	ISO 15407-2
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	1 MPa
Рабочее давление	10 bar
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	140 g
Вертикальный стыковой тип монтажа	на коллекторе на индивидуальной плите
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление