

Шинный интерфейс SPC200-COM-DN2

№ изделия: 540305

FESTO

может работать по шине DeviceNet fieldbus с версиями протоколов DeviceNet IO или DeviceNet Profile.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Кол-во выходов для настроек	2 byte
Кол-во выходов для старт/стоп	2 ... 8 byte
Выбор кол-ва входов для настроек	4 byte
Кол-во входов для старт/стоп	2 ... 8 byte
поддерживаемые рабочие режимы	Start/Stop Выбор набора
Рабочие характеристики	считывание и запись входов/выходов считывание и запись всех программных регистров считывание реальных входов спецификация дискретных уставок
Запуск устройства	DeviceNet интерфейс
Поддержка конфигурации	EDS-файл
Диагностика устройства	через байт статуса через WinPISA
Питание fieldbus DC	11 ... 30 V
Стандартное потребление тока, модуль расширения	50 mA
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	80 g
Диапазон адресов интерфейса fieldbus	0 ... 63 °C
Исполнение интерфейса fieldbus	Версии протоколов: Device Net IO и Device Net Profile Электрическая изоляция Слой 1 по ISO/DIS 11898 Стандартно высокая скорость до 1 Mbit Слой 2 по CAN спецификации V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Электрическое присоединение, интерфейс fieldbus	Клеммная колодка 5-пин Open style:
Светодиоды, относящиеся к продукту	Индикация состояния модуля и сети
Пространство для установки	От 3 и выше
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества