



# Амортизатор YSRW-DGC-40-GF

№ изделия: 540352

FESTO

для линейного привода DGC-G.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Демпфирование	Самонастраиваемый Плавная характеристика
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 м/с
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал штока	Легированная сталь