

Шаровой кран с приводом VZPR-BPD-22-R34

№ изделия: 540513

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 3/4",
PN40, thread EN 10226-1.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип конструкции | 2-ходовой шаровой кран Поворотный привод |
| Тип управления | электрический пневматический |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | CNOMO с внутренней резьбой |
| Присоединение запорного клапана | Rp3/4 |
| Индикатор позиции переключения | Направление ручки = Направление потока |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 20 |
| Рабочее давление, привод шарового крана | 1 ... 8,4 bar |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 40 |
| Температура среды | -20 ... 150 °C |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Вес продукта | 1.500 g |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |