

Распределитель плавного пуска MS12-EE-G-V24

№ изделия: 541496

FESTO

Электрический для пневматического оборудования подачи и сброса давления.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	Золотниковый
Тип управления	электрический
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Рабочее давление	3 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	25.000 ... 32.000 l/min
Рабочий цикл	100 %
Характеристики катушки	24 V DC: 4.5 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 50 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Положение при сборке	Любое
Направление потока	неревверсивный
Вес продукта	3.800 g
Пневматическое подключение, канал 1	Модуль коллектора
Пневматическое подключение, канал 2	Модуль коллектора
Пневматическое подключение, канал 3	G1
Питание пилотного каскада	Внутренний
Электрическое подключение	По DIN EN 175301-803 Кубическая форма
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление