


# Катушка электромагнитная VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

№ изделия: 541666

FESTO

Кабель с изолирующим соединением, 120 V AC/60 Hz и  
110 V AC/50-60 Hz



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Характеристики катушки	110 V AC: 50 Гц, мощность переключения 12.5 VA, мощность удержания 7.5 VA 120 V AC: 60 Гц, мощность переключения 11.5 VA, мощность удержания 6.5 VA
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	NEC 500 Class I, Div. 1
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Длина кабеля	0,5 m
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)