

# Шланг для тяжелых условий PAN-R-8X1,5-SI

№ изделия: 541676

FESTO

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру, для давлений до 20 бар, может выдерживать высокие термальные и механические нагрузки.



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение  |
|---|---|
| Наружный диаметр                              | 8 mm  |
| Радиус гибки по отношению к расходу           | 29 mm   |
| Внутренний диаметр                            | 5 mm  |
| Мин. радиус изгиба                            | 20 mm   |
| Tubing characteristics                        | Suitable for energy chains  |
| Temperature-dependent operating pressure      | -0,095 ... 3,5 MPa  |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 35 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure      | -13,775 ... 507,5 psi   |
| Авторизация                                   | TÜV   |
| Сертификационный департамент                  | B 013277 0506 00  |
| Рабочая среда                                 | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B2-L  |
| Температура окружающей среды                  | -30 ... 80 °C   |
| Вес продукта в зависимости длины              | 0,0316 kg/m   |
| Пневматическое присоединение                  | Для цангового соединения с наружным диаметром 8 мм                          |
| Цвет  | серебряный  |
| Твердость по Шору                             | D 62 +/-3   |
| Замечания по материалу                        | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал шланга                               | TPE-A   |