

Шланг для тяжелых условий PAN-R-16X3-SI

№ изделия: 541679

FESTO

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру, для давлений до 20 бар, может выдерживать высокие термальные и механические нагрузки.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	16 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	73 mm
Внутренний диаметр	10 mm
Мин. радиус изгиба	42 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,5 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 507,5 psi
Авторизация	TÜV
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,1262 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 16 мм
Цвет	серебряный
Твердость по Шору	D 62 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-A