

Модуль разветвления MS12N-FRM-G

№ изделия: 541682

FESTO

Для распределения сжатого воздуха без функции обратного клапана.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Модуль ответвления
Рабочее давление	0 ... 20 bar
Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	3.000 g
Пневматическое подключение, канал 1	Модуль коллектора
Пневматическое подключение, канал 2	Модуль коллектора
Пневматическое подключение, канал 3	2 NPT
Пневматическое присоединение, канал 4	1 NPT
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление