

Блок диагностики и обслуживания FED-40

FESTO

№ изделия: 541998
Продукт будет снят с производства

Дисплей и блок управления с графической LCD-панелью для подключения к контроллерным системам, 4 функциональных клавиши.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	53 mm
Высота	109 mm
Длина	149 mm
Макс. толщина передней панели	5 mm
Память пользователя	512 kByte
Кол-во светодиодов	5
Кол-во функциональных клавиш	4
Кол-во системных клавиш	7
Тревога	1.024
Количество светодиодов	4
Дисплей	Монохромный ЖК-индикатор С подсветкой фона
Размер дисплея	4 x 20 символов
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Разрешение дисплея	120x32 Pixel
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	0,25 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 лицевая часть, IP20 задняя часть.
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Авторизация	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Вес продукта	1.000 g
Интерфейс PC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс программирования	9,6 kBd
Интерфейс PLC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Тип крепления	Установка передней панели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Программное обеспечение	FED Designer 6.06 или выше
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	NEC 500 Class I, Div. 2