

Модуль ASI-i ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

№ изделия: 542125

FESTO

можно подключить 4 датчика и 3 привода, разъем M12.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Авторизация	c UL us - Listed (OL)
Категория ATEX Газ	II 3G
Категория ATEX Пыль	II 3D
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Взрывозащита типа "Газ"	Ex ec IIC T4 Gc X
Врывозащита типа "Пыль"	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C