

Соединительный кабель NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

№ изделия: 542130

FESTO

В сборе, для распределителей MFH.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Положение при сборке	Любое
Атрибуты кабеля	Стандарт
Индикатор позиции переключения	LED
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимая нагрузка по току	4 A
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -5 ... 70 °C
Макс. момент затяжки	0,6 Нм на M12x1 0,4 Нм на M3
Минимальный радиус изгиба кабеля	59 mm
Вес продукта	69 g
Электрическое присоединение 1	Угловая розетка, квадратная конструкция, 3-пиновая, тип VI
Электрическое присоединение 2	Прямой разъём, M12x1, 5-пиновый, A-закодирован
Структура кабеля	3 x 0,75 mm ²
Диаметр кабеля	5,9 mm
Длина кабеля	0,5 m
Номинальное сечение провода	0,75 mm ²
Подключение заземления	Имеется в наличии
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M3 С резьбовой заглушкой
Цвет корпуса	Чёрный
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	PBT TPE-U(PU)
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Данные о материале, винт	Сталь Цинковая штамповка
Информация о материале, разъём	Разъём с контактами покрытыми оловом Медный сплав штекер, с позолотой