

Линейный порталный привод DHSL-DGC25-SLT16

№ изделия: 542984

FESTO

включает бесштоковый цилиндр и мини-суппорт, динамичный и точный. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.

Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 1.0
Эффективная нагрузка	0 ... 2 kg
Привод, Z координата	SLT-16
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 150 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,02$ mm
Привод, Y координата	DGC-25
Система приводов, Y координата	Пневматический
Ход, Y координата	0 ... 3.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,02$ mm