

Розетка сетевого питания NECU-G78G5-C2

№ изделия: 543107

FESTO

для модульного электрического терминала CPX.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61984
Авторизация	с CSA us (OL)
Вес продукта	50 g
Электрическое присоединение 1	Прямая розетка, 7/8", 5-пиновая
Код розетки	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Электрическое присоединение 2	Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Допустимая нагрузка по току	8 A
Импульсная мощность	2,5 kV
Допустимый диаметр кабеля	6 ... 12 mm
Поперечное сечение терминала	≤ 1,5 mm ²
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
материал накидной гайки	Цинковое литье с никелированием
Материал уплотнений	FPM NBR
Материал электрического контакта	Позолоченный медный сплав