


# Штекер NECU-M-S-D12G4-C2-ET

№ изделия: 543109

FESTO

для модульного электрического терминала CPX.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Вес продукта	44,3 g
Электрическое присоединение 1	Прямой разъем, M12x1, 4-пиновый, D-закодирован, экранируемый
Код розетки	D
Электрическое присоединение 2	Вворачиваемый терминал, может быть экранирован
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Импульсная мощность	2,5 kV
Свойства передачи	DIN EN 50173 / CAT 5
Допустимый диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	Никелированное цинковое литье
Материал электрического контакта	Латунь, позолоченная