

Осевой набор EAMM-A-D32-32B

№ изделия: 543149

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	1,6 Nm
Вес продукта	150 g
Код интерфейса, привод	D32A D32C
Код интерфейса, двигатель	32B
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)