

Параллельный набор EAMM-U-D40-42B

№ изделия: 543159

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|--------------------------|
| Размер | 40 |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 5.000 1/min |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | 0 ... 50 °C |
| Массовый момент инерции | 10,016 kgmm ² |
| Движущий момент на холостом ходу | 0,1 Nm |
| Передаваемый момент | 3 Nm |
| Вес продукта | 660 g |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества |