

Элемент крепления KVI-CP-3-SSD

№ изделия: 543252

FESTO

для установки в шкафы управления через сквозные отверстия.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	с наружной резьбой
Вес продукта	48 g
Электрическое подключение	5-пин Розетка разъема Прямая розетка / прямой штекер M9 Разъем
Диапазон рабочего напряжения DC	60 V
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	Латунь Никелирование
Материал уплотнений	NBR
Положение при сборке	Любое