

Блок диагностики и обслуживания FED-710

№ изделия: 543443

FESTO

Дисплей и блок управления с графическим LCD-дисплеем для подключения к контроллерным системам.

Снимается с производства, доступен до 2010 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	71 mm
Высота	187 mm
Длина	232 mm
Макс. толщина передней панели	5 mm
Память пользователя	32 Mbyte
Часы реального времени	Да
Отклонение часов реального времени	130 с в месяц
Количество цветов	64 k
Дисплей	Цвет TFT
Характеристики дисплея	Touchscreen
Размер дисплея	7,5"
Запасная батарея	3 V / 270 mA литиевая
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Разрешение дисплея	VGA, 640x480 Pixel
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	1,1 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 лицевая часть, IP20 задняя часть.
Температура окружающей среды	0 ... 45 °C
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Вес продукта	1.600 g
Вспом. интерфейс	Sub-D 9-пин Розетка разъема
Интерфейс принтера	RS232 Sub-D 15-пин Розетка разъема
Интерфейс PLC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс USB	Да
Интерфейс Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2-й интерфейс Ethernet, оптический, 10 MBd
Тип крепления	Установка передней панели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)