


# Модуль разветвления MS4-A-IPM-80

№ изделия: 543498

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	124 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление
Материал уплотнений	NBR
Материал пустотелого болта	Алюминиевое литье под давление
Материал соединителя модуля	Алюминиевое литье под давление
Материал винтов	Сталь