


# Осушитель воздуха мембранный MS6-LDM1-1/4-P20-Z

№ изделия: 543641

FESTO

Пониженная точка росы под давлением, с металлическим стаканом,  
направление потока: справа налево

Внимание: Чтобы гарантировать долгую и безаварийную службу  
устройства, воздух следует очистить с помощью микрофильтра 0,  
01 µm (оставшиеся частички < 0,1 µm, содержание масла t < 0,1 mg/m³)!



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Структура проекта	Мембранный осушитель
Рабочее давление	3 ... 12,5 bar
Стандартный номинальный расход	200 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Снижение точки росы под давлением	20 K
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух по ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Температура среды	2 ... 50 °C
Температура окружающей среды	2 ... 50 °C
Вес продукта	1,05 kg
Тип крепления	Опция Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	Алюминиевый сплав