

Плита для блочного монтажа CPE14-PRS-3/8-2

№ изделия: 543830

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

для CPE-распределителей.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	20 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	2
Макс. кол-во зон давления	2
Burst pressure	5 MPa
Давление разрушения	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Макс. момент затяжки, установка распределителя	1,2 Nm
Вес продукта	239 g
Способ крепления блока клапанов на коллекторе	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав