

Монтажная плата VMRAF-AP-2-2

№ изделия: 544403

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	47,6 mm
Длина	107,3 mm
Монтажный шаг	10,5 mm
Макс. количество распределителей	2
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Material of connecting plate	Алюминиевое литье под давление