

Опора KYC-50

№ изделия: 545242

FESTO

для линейного привода DGC-G.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Настройка точности	15 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	2.270 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал стопорного винта	Сталь Гальванизирован
Материал стопорной скобы	Алюминий Анодированный
Материал корпуса	Алюминий Анодированный
Материал крышки	ПОМ
Материал клипсы	Легированная сталь, нержавеющая
Материал гайки	Сталь Гальванизирован