

Плита питания VMRAF-FB-SP-V

№ изделия: 545349

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	21 mm
Положение при сборке	Любое
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 25 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Электрическое подключение	M18 3-пин
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Material supply plate	Алюминиевое литье под давление