

Датчик давления VMRAF-FB-PS-1

№ изделия: 545352

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	21 mm
Положение при сборке	Любое
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 25 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Точность, полный диапазон измеряемой величины	2,5 %FS
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)