

Плита с дросселями VABF-S2-1-F1B1-C

№ изделия: 546095

FESTO

Для пневмоотрова VTSA, стандартная стыковая поверхность по 5599-1, 5599-2, для монтажа между плитой и распределителем, для дросселирования каналов выхлопа 3 и 5 на распределителе.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	43 mm
Основан на стандарте	ISO 5599-2
Положение при сборке	Любое
Вертикальный монтаж пневмоэлементов	Дроссельная плита, дросселирование воздуха на выходе
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Стандартный номинальный расход	1.100 l/min
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по сосудам под давлением
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	220 g
Вертикальный стыковой тип монтажа	на коллекторе на индивидуальной плите
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление