

# Компактный цилиндр ADVU-5/8"-1 1/4"-P-A



№ изделия: 546377

FESTO

без возможности опроса, конец штока с внутренней резьбой.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1,25 "
Диаметр поршня	5/8"
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	двустороннего действия
Конец штока	Внутренняя резьба
Рабочее давление	17,4 ... 145 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-4 ... 176 °F
Энергия удара в крайних положениях	0,0738 J
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	20 lbf
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	27 lbf
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	0,423 oz
Дополнительный вес на 10 мм хода	0,529 oz
Базовый вес на 0 мм хода	3,139 oz
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	0,141 oz
Пневматическое присоединение	UNF10-32
Рабочее давление [psi]	17,4 ... 145 psi
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, подвижные уплотнения	TPE-U(PU) NBR
Информация о материале, шток	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав