

Базовый распределитель LF-D-5M-MINI-U

№ изделия: 546451

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Без резьбовых соединительных плит, с резьбовым стержнем FRB.
Степень фильтрации 5 мкм, без защитного кожуха на стакане,
ручной отвод конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью
введения первых четырех символов маркировки изделия в поле
поиска.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Размер | Mini |
| Серия | D |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 5 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Тип конструкции | Спеченный фильтр с центробежным сепаратором |
| Макс. объем конденсата | 0,748 oz(l) |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Рабочее давление | 0 ... 240 Psi |
| Стандартный номинальный расход | 28 cfm |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы |
| Температура среды | 14 ... 140 °F |
| Температура окружающей среды | 14 ... 140 °F |
| Вес продукта | 8,75 oz |
| Тип крепления | Линейный монтаж с принадлежностями |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал фильтра | PE |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Материал стакана | PC |