

Манометр MA-50-16-1/4-U

№ изделия: 546482

FESTO

С индикацией в бар и psi.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [бар]	0 ... 16 bar
Соответствует стандарту	EN 837-1
Номинальный размер манометра	50
Структура проекта	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	2,5
Класс защиты	IP43
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	G1/4
Материалы в контакте со средой	Латунь
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Информация о материале, корпус	ABS
Информация о материале, смотровое окно	PS
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	70 g
Примечание по рабочей среде	Без кислорода Без ацетилена