

Полимерный пневмошланг PUN-1/4X3/64-U-WS

№ изделия: 546591

FESTO

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру,
подходит для цанговых соединений типа QS и QB.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Old part no. 13016516



Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	1/4
Внешний диаметр, дюймы	5/32
Мин. радиус изгиба	0,476 "
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14 ... 150 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Температура окружающей среды	-68 ... 140 °F
Вес продукта в зависимости длины	0,251 oz/ft
Цвет	белый
Твердость по Шору	A 98 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, шланги	TPE-U(PU)