

Полимерный пневмошланг PUN-1/8X1/32-U-WS-500

№ изделия: 546683

FESTO

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру,
подходит для цанговых соединений типа QS и QB.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Old part no. 13028633




Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	1/8
Внешний диаметр, дюймы	1/16
Мин. радиус изгиба	0,2 "
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14 ... 150 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Температура окружающей среды	-68 ... 140 °F
Вес продукта в зависимости длины	0,077 oz/ft
Цвет	белый
Твердость по Шору	A 98 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, шланги	TPE-U(PU)