

Переходник NEFC-M12G5-0.3-U1G5

№ изделия: 547432

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	Резьбовой
Электрическое подключение	5-пин M12x1 Разъем
Длина кабеля	0,3 m
Структура кабеля	4x0,34
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал оплетки кабеля	PUR
Материал корпуса	ABS
Материал электрического контакта	Латунь, позолоченная