


# Сопло для генератора вакуума VN-07-H

№ изделия: 547695

FESTO

для вакуумных эжекторов VN, глубокий вакуум.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход, сопло Лавала	0,7 mm
Положение при сборке	Любое
Характеристика эжектора	Стандарт Глубокий вакуум
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Рабочее давление для макс. вакуума	4,4 bar
Макс. вакуум	92 %
Номинальное рабочее давление	6 bar
Макс. скорость всасывания относительно атмосферного давления	16,2 l/min
Продолжительность вентиляции при номинальном рабочем давлении	1,67 s
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	1,65 g
Материал уплотнений	NBR
Материал сопла приемника	POM
Материал сопла передатчика	Алюминиевый сплав