

Тройниковое соединение NPFB-T-R1-2G1-MFF

№ изделия: 547757

FESTO

для соединения с трубами.

В случае применения резьб типа R и G в качестве дополнительных уплотнительных средств рекомендуется уплотнительная лента или герметизирующее жидкое средство. Для герметизации резьб G можно использовать уплотнительное кольцо из алюминия марки AL 99,5.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Информация о материале, резьбовые соединения	Латунь Никелирование
Размер контейнера	10
Рабочее давление	-0,95 ... 40 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-20 ... 150 °C
Вес продукта	296 g
Пневматическое подключение, канал 1	R1
Пневматическое подключение, канал 2	G1
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)