

Амортизатор DYSW-7-10-Y1F

№ изделия: 548072

FESTO

самонастраиваемый, с прогрессивной характеристикой.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 7 |
| Ход | 10 mm |
| Демпфирование | Самонастраиваемый Плавная характеристика |
| Положение при сборке | Любое |
| Определение позиции | Без |
| Макс. скорость удара | 3 m/s |
| Время сброса короткое | 0,2 s |
| Время сброса длинное | 1 s |
| Режим работы | одностороннего действия нажимного действия |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Длина демпфирования | 10 mm |
| Макс. усилие остановки | 300 N |
| Макс. потребление энергии на ход | 2,5 J |
| Макс. потребление энергии в час | 15.000 J |
| Макс. остаточная энергия | 0,01 J |
| Усилие сброса | 1,2 N |
| Вес продукта | 21 g |
| Тип крепления | с контргайкой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Легированная сталь |
| Материал штока | Легированная сталь |