



# Амортизатор DYSW-10-17-Y1F

№ изделия: 548074

FESTO

самонастраиваемый, с прогрессивной характеристикой.



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Размер                                   | 10  |
| Ход                                      | 17 mm   |
| Демпфирование                            | Самонастраиваемый<br>Плавная характеристика                                 |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Определение позиции                      | Без   |
| Макс. скорость удара                     | 3 m/s   |
| Время сброса короткое                    | 0,2 s   |
| Время сброса длинное                     | 1 s   |
| Режим работы                             | одностороннего действия<br>нажимного действия                               |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| Температура окружающей среды             | -10 ... 80 °C   |
| Длина демпфирования                      | 17 mm   |
| Макс. усилие остановки                   | 700 N   |
| Макс. потребление энергии на ход         | 8 J   |
| Макс. потребление энергии в час          | 30.000 J  |
| Макс. остаточная энергия                 | 0,03 J  |
| Усилие сброса                            | 3,5 N   |
| Вес продукта                             | 67 g  |
| Тип крепления                            | с контргайкой   |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений                      | NBR   |
| Материал корпуса                         | сталь, гальванизированная   |
| Материал штока                           | Легированная сталь  |