

Быстроразъемный штекер KS-1/4

№ изделия: 548137

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Условный проход | 7,9 mm |
| Рабочее давление | -0,95 ... 12 bar |
| Стандартный номинальный расход | 1.120 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 23 g |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |