

Спиральный полимерный шланг PAS-4I-6E-10

№ изделия: 548144

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочая длина	10 m
Наружный диаметр	6 mm
Длина блока	0,56 m
Внутренний диаметр	4 mm
Диаметр катушки	50 mm
Кол-во обмоток	88
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 17,5 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта	250 g
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 55 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, шланги	PA