

Полимерный пневмошланг РКН-13

№ изделия: 548149

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Наружный диаметр | 17,6 mm |
| Внутренний диаметр | 13 mm |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | 0 ... 7 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура окружающей среды | -10 ... 40 °C |
| Вес продукта в зависимости длины | 0,14 kg/m |
| Цвет | голубой |
| Твердость по Шору | D 80 +/-5 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале, шланги | Покрытие - полиэстер PVC |