

Многополюсная штекерная розетка NECA-S1G9-P9-MP2

№ изделия: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	20 mm
Высота	62 mm
Длина	61 mm
Допустимый диаметр кабеля	5 ... 10 mm
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	21,6 ... 26,4 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимая нагрузка по току	1 A
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	95% не конденсирующий
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	60 g
Поперечное сечение терминала	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Электрическое подключение	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Тип крепления	со сквозным отверстием
Информация о материале контр-гайки	Латунь
Информация о материале уплотнений	NBR
Информация о материале, корпус	с PA-усилением
Данные о материале, винт	Сталь