


# Защитный колпачок CPX-M-AK-C

№ изделия: 548753

FESTO

для модульного электрического терминала CPX.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	30 mm
Высота	58 mm
Длина	22 mm
Авторизация	UL94 V0
Вес продукта	54 g
Класс защиты	IP65 IP67 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	Цинковая штамповка Никелирование
Материал уплотнений	NBR
Относительная влажность воздуха	5 - 90 % не конденсирующий