


# Контроллер электродвигателя SEC-ST-48-6-P01

№ изделия: 548945  
Продукт будет снят с производства

FESTO

[Для шагового двигателя](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Режим работы контроллера	Bipolar-Chopper-Driver
Режим работы	1/32 шага, 6400 шагов/U
Настраиваемое снижение тока	0 или 70 с помощью DIP-переключателя
Настройка шага	Через DIP-переключатель
Настройка номинального тока	DIP-переключатели
Макс. частота шага	40 kHz
Номинальный ток	1,25 ... 6 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Авторизация	C-Tick
Вес продукта	660 g
Диапазон работы логических входов	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Электрическое подключение	Вворачиваемый терминал
Тип крепления	с верхней рейкой