

Многополюсный узел VABE-S6-LT-C-S10-R5

№ изделия: 549047

FESTO

Для пневмоостровов VTSA and VTSA-F.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	10 при бистабильных клапанах 20 при моностабильных клапанах
Макс. суммарный ток	10 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	790 g
Количество электрических подключений	10
Электрическое подключение	Многополюсный разъем 5-пин M12 Разъем
Материал крышки	PA
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление