

Коллектор VABM-C7-12W-G18-4

№ изделия: 549650

FESTO

для электромагнитного клапана VOVG, с внешним питанием пилота.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	4
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Вес продукта	122 g
Подвод пилотного воздуха 12	M3
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	M7
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав