

Коллектор VABM-C7-12W-G18-5

№ изделия: 549651

FESTO

для электромагнитного клапана VOVG, с внешним питанием пилота.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Макс. количество распределителей | 5 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Вес продукта | 142 g |
| Подвод пилотного воздуха 12 | M3 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | M7 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора | Алюминиевый сплав |