

Прецизионный регулятор давления LRP-1/4-4-EX4

№ изделия: 549920

FESTO

без манометра, подходит для использования согласно сертификату ATEX фирмы Festo для зон 1, 2, а также 21, 22.

Для этого продукта применяется прецизионный манометр типа MAP или типа FMAP.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Пилотный прецизионный мембранный регулятор
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом
Манометр	Подготовка для G1/8
Operating pressure МПа	0,1 ... 1,2 МПа
Рабочее давление	1 ... 12 bar
Диапазон давления управления	0,05 ... 4 bar
Макс. гистерезис давления	0,02 bar
Стандартный номинальный расход	2.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	315 g
Тип крепления	Установка передней панели Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением